

Kiinnityskuutiot • hitsatut, esikoneistetut EH 1910.



Tuotekuvaus

Materiaali


- Teräs, hitsattu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

l_1	l_2 +1	l_3 $\pm 0,2$	l_4 $\pm 0,2$	Ulkomitat		a $\pm 0,013$	b_1 $\pm 0,2$	b_2 $\pm 0,2$	y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	[kg]	Til.nro
				h	h_1								
400	231	–	150	500	450	150	150	–	12	M12	4	134	1910.220
500	331	–	200	650	595	200	200	–	12	M12	4	265	1910.240
630	451	200	300	800	740	200	200	300	16	M16	8	427	1910.260

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."