


Pidikkeet • jousipainimille

EH 22045.



Tuotekuvaus

Pidikkeitä käytetään jousipainimien sivuasennukseen. Kierteeseen voidaan myös kiertää kuulaohjatut painoruuvit, painoruuvit, kuusiokoloruuvit tai vastaavat.

Kiinnityskierre on sijoitettu 90° kulmaan asennussuuntaan nähden pidikkeessä. Pitkänomaiset reiät mahdollistavat pidikkeen tarkan asemoinnin asennuksen aikana.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, matta

Asennus

Kiinnitysreikiä varten on varattu pitkänomaiset reiät. Tämä mahdollistaa tarkan asemoinnin pitkittäissuunnassa. Kiinnityskierre, esimerkiksi jousipainimelle, on läpimenevä. Tämä tarkoittaa, että säätämisen jälkeen voidaan käyttää lukkomutteria sen varmistamiseksi.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat											Ruuveille	Til.nro
d ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	[mm]	[g]	
kaksipuoleinen												
M 4	8	3	2,5	9,5	6	16	1,5	25	7	M3	5	22045.0004
M 5	10	4	3,5	12,0	8	20	2,0	32	8	M4	9	22045.0005
M 6	12	5	4,0	15,0	10	24	2,5	38	10	M5	15	22045.0006
M 8	16	6	5,0	18,5	12	30	3,0	47	13	M6	35	22045.0008
M10	20	8	6,0	23,0	15	38	4,0	60	16	M8	58	22045.0010

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."