

Jousipainimet • Sileä rakenne

EH 22070.



Tuotekuvaus

Suunniteltu käytettäväksi erityisesti työkaluvalmistuksessa. Voidaan käyttää asemointitukena tai joustavana vasteena. Painin tai yksittäisosat eivät voi irrota pitimestä.

Materiaali

Tappi

- Teräs, karkaistu, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat						Isku s	Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	Kiinnitysporaus H7 [mm]	[g]	Til.nro
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]						[mm]	[N]					
Automaattiteräs, vakio jousivoima												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0006
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,4	22070.0008
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0010
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0012
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0106
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0110
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0112

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.