

Jousipainimet • Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva EH 22080.



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena. Itselukittuvuuden ansiosta painimet voivat kompensoida 0,2mm asti reiän toleranssia. Vähemmän tarkoilla rei'illä voidaan säästää koneistus kuluissa.

Materiaali

Runko

- Muovi (POM), musta

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu
- Kestomuovi (POM), valkoinen

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Holkin muotoilun ansiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla
- Kohdistuselementit, reiälliset jousipainimet
- Kohdistuselementit, sileät jousipainimet
- Jousipainimet, Sileä malli, kauluksella ja kuulalla, itsestään kiinnittyvä - TUUMA

Piirustus



Tilastiedot

Ulkomitat					Isku s	Jousivoima ¹⁾		🌡️		Kiinnitysporaus D ₁ +0,2	📦 [g]	Til.nro
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ ~		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.			
[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[mm]		
Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä												
4	3,0	4,6	5,0	1,0	0,8	3,0	6,5	-30	50	4	0,2	22080.0704
5	4,0	5,6	6,0	1,0	1,0	6,0	9,4	-30	50	5	0,4	22080.0705
6	5,0	6,5	7,0	1,0	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,7	22080.0706
8	6,5	8,5	9,0	1,0	1,9	10,0	20,4	-30	50	8	1,5	22080.0708
10	8,0	11,0	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3	-30	50	10	3,1	22080.0710
Runko ja kuula kestomuovia												
4	3,0	4,6	5,0	1,0	0,8	3,0	6,5	-30	50	4	0,1	22080.0804
5	4,0	5,6	6,0	1,0	1,0	6,0	9,4	-30	50	5	0,1	22080.0805
6	5,0	6,5	7,0	1,0	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,2	22080.0806
8	6,5	8,5	9,0	1,0	1,9	10,0	20,4	-30	50	8	0,5	22080.0808
10	8,0	11,0	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3	-30	50	10	1,4	22080.0810

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."