

Indeksitapit, indeksointiruuvit • lukitusmekanismilla varustettu painolukitus

EH 22111.



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen. Näitä indeksitappeja voidaan lukita tai avata painamalla painiketta. Tämä painolukitustoiminto perustuu sisäänrakennettuun mekanismiin, joka toimii tunnetun "kuulakärkikynäperiaatteen" mukaisesti. Tämä rakenne ja toimintatapa tekevät indeksitapeista sopivia rajoitettuihin asennustilanteisiin. Upottamalla indeksitappi lukittuna voidaan se myös suojata virheellisiltä käyttötoiminnoilta.

Materiaali

Runko

- Teräs, mustattu

Tappi

- Teräs, nitrattu

Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Toiminto

Painiketta painamalla lukitustappi ulkonee automaattisesti ja lukittuu paikoilleen. Painamalla painiketta uudelleen vapautetaan lukitustappi, joka vetäytyy automaattisesti jousivoiman avulla.

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

Piirustus





Tilastiedot

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Ulkomitat						AV	Jousivoima ¹⁾		min. max.		[g]	Til.nro		
		d ₃	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	[°C]					
[mm]														[N]	[°C]	[g]
6	M12 x 1,5	19	38	6	19,5	9	44,5	13	8,5	25	-30	80	61	22111.0010		
8	M16 x 1,5	25	46	8	25,5	11	54,5	17	18,0	44	-30	80	72	22111.0020		

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d_2 [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Vaatumuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.