

Asennuslohkot • Indeksipulteille ja indeksitapeille

EH 22120.



Tuotekuvaus

Käytetään asennustukena ja erikoissovelluksissa indeksipulttien kanssa. Voidaan käyttää myös 6, 8 ja 10 -kokoisille indeksitapeille. Voidaan myös käyttää paikoitusholkkien ja sijaintiholkkien EH 22110.. kohdistamiseen.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Teräs, mustattu, messinkitapilla
- Ruostumaton teräs, messinkitapilla

Holkki


- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Poraholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | | | | | | max. [°C] | [g] | Til.nro |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|----|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | k ±0,1 | l ₁ | l ₂ ~ | l ₃ | s | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | |
| Kiinnitysporaus yhdensuuntainen lukitustapin kanssa – Kuva 1, Sintrattu teräs | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 43 | 22120.0345 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 122 | 22120.0346 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 109 | 22120.0350 |
| Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden – Kuva 2, Sintrattu teräs | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 37 | 22120.0347 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 106 | 22120.0348 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 94 | 22120.0352 |
| Kiinnitysporaus yhdensuuntainen lukitustapin kanssa – Kuva 1, Ruostumaton teräs | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 43 | 22120.0545 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 122 | 22120.0546 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 109 | 22120.0550 |
| Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden – Kuva 2, Ruostumaton teräs | | | | | | | | | | | |
| M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4,5 | 21 | 22 | 26,5 | 9 | 12 | 250 | 37 | 22120.0547 |
| M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 106 | 22120.0548 |
| M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5,5 | 32 | 33 | 38,0 | 13 | 15 | 250 | 94 | 22120.0552 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.