

Indeksitapit, indeksointiruuvit • ilman kuusiokaulusta, ruostumaton teräs EH 22120.



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Asennus

Tähän sopivat asennustyökalut ovat saatavana.

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

Piirustus





Tilastiedot

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Ulkomitat				Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	[g]	Til.nro
		d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
Ruostumaton teräs										
5	M10 x 1	21	45,0	5	22	6,0	14	250	36	22120.0475
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	250	165	22120.0480

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	[g]	Til.nro
Lukkumutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520
Asennustyökalu, Teräs				
	M10 x 1	–	9,3	22120.0955
	M12 x 1,5	–	14,0	22120.0956
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958
	M20 x 1,5	–	27,0	22120.0960

Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.