

## Indeksitapit, indeksintiruuvit • lukituksen vapautuspainimella

EH 22122.



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

##### Tappi

- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

##### Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

#### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

#### Toiminto

Lukitustapin saa vapautettua painamalla punaista painiketta samaan aikaan kun vetää nupista.

#### Lisätietoja



#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

### Piirustus



lukitusmutteri  
22120.0116 - .0118 (Teräs)  
22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

### Tilastiedot



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat					AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.	max.	[g]	Til.nro
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
-0,02 -0,04		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]				
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6,0	25	-30	80	45	22122.0010
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0015
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0020
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0025

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	Ulkomitat					AV [mm]	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Til.nro		
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]					
[mm]													[N]	[°C]	[g]
<b>Ruostumaton teräs</b>															
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105		
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6,0	25	-30	80	45	22122.0110		
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115		
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0120		
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0125		

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	[g]	Til.nro
<b>Teräs</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
<b>Ruostumaton teräs</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

### Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.