

## Indeksitapit, indeksointiruuvit • pikalukitusnupilla

EH 22122.



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

##### Tappi

- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

##### Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

#### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

#### Toiminto

Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.

#### Lisätietoja



#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

### Piirustus



lukitusmutteri

22120.0116 - .0118 (Teräs)

22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

### Tilaustiedot



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat					AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		Temperatuurialue		Paino	Til.nro
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
-0,02 -0,04													
		[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]	
<b>Sintrattu teräs</b>													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	Ulkomitat					AV [mm]	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Til.nro
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	[°C]			
<b>Ruostumaton teräs</b>													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	<a href="#">22122.0305</a>
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	<a href="#">22122.0310</a>
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	<a href="#">22122.0315</a>
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	<a href="#">22122.0320</a>
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	<a href="#">22122.0325</a>

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	[g]	Til.nro
<b>Teräs</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0116</a>
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0118</a>
<b>Ruostumaton teräs</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0516</a>
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0518</a>

### Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.