

## Ovisalpa EH 22260.



### Tuotekuvaus


#### Materiaali

- Sintrattu teräs

#### Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.


### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	Ulkomitat				[g]	Til.nro
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
[mm]								
<b>Lukitus oikeaan kääntämällä</b>								
35	8	18	15	7	3	7,0	33	<a href="#">22260.0008</a>
35	10	18	15	7	3	7,0	31	<a href="#">22260.0010</a>
65	12	23	20	10	5	7,2	103	<a href="#">22260.0012</a>
80	16	27	24	12	6	8,8	174	<a href="#">22260.0016</a>
<b>Lukitus vasempaan kääntämällä</b>								
35	8	18	15	7	3	7,0	34	<a href="#">22260.0108</a>
35	10	18	15	7	3	7,0	31	<a href="#">22260.0110</a>
65	12	23	20	10	5	7,2	103	<a href="#">22260.0112</a>
80	16	27	24	12	6	8,8	175	<a href="#">22260.0116</a>

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."