

Kuulalukituslenkki • Itselukittuva, sangalla

EH 22330.



Tuotekuvaus

Kappaleet voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kiinnityslenkillä paikoitusholkkeihin. Vastakappeleet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Saatavana on kolme versiota - asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4), yksi versio, joka voidaan asentaa muoviin (kuva 3) ja sangan kanssa (kuva 5 ja kuva 6). Holkeissa (kuva 2, kuva 3 ja kuva 5) kuulalukituslenkki on lukittavissa (4x90 °). Holkeissa (kuva 4 ja kuva 6) kuulalukituslenkki on pyörivä. Tukevarakenteinen, valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kuulalukituslenkki on huoltovapaa, äänetön ja varmistettu niin, ettei se katoa.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4305

Holder

- Ruostumaton teräs

Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4305

Kuula

- Ruostumaton teräs

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4)

1. Tee spesifikaation mukainen kiinnitysporaus ja esiporaus varmistusruuvia varten
 2. Valinnaisesti suositellaan varmistusta liimalla
 3. Paina holkki sisään
 4. Varmista holkki ruuvilla
- Huomaa: Varmistusruuvia varten tehdyn porauksen halkaisija (D₂) riippuu käytetystä ruuvista.

Asennus muoviin (kuva 2)

1. Tee ohjeiden mukainen kiinnitysporaus
2. Valinnaisesti suositellaan varmistusta liimalla
3. Kierrä holkki paikoilleen

Ohje: Kiinnitysporaus halkaisija riippuu muovin kovuudesta.

Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

Ominaisuudet

Merkkausura jos mitta l₁ = 1,5 mm (holkit - kuvat 2, 3 and 4) tai l₂ (kuulalukituslenkki - kuva 1)

Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Lisää tuotteita

- Kuulalukituslenkki, itselukittuva, vetorenkailla
- Kuulalukituslenkki, Itselukittuvia, sangalla, kompakti rakenne

Piirustus




kuva 1



kuva 2

kuva 3

kuva 4



kuva 5

kuva 6


* Merkkäus jos $l_1 = 1,5 \text{ mm}$ (kuvat 2,3 and 4) tai l_2 (kuva 1).

Tilastiedot

Nimellis- halkaisija d ₁ [mm]	Ulkomitat											Normitettavuus max. [kN]	Kinnitys- poraus D ₁ [mm]	Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
	l ₁	l ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]			[kN]	[mm]		
Kuulalukituslenkki – Kuva 1																	
9,5	23,0	1,00	3,50	14,0	11,1	31,30	16,5	9	12,5	–	–	1,2	–	-50	150	22,0	22330.0110
9,5	23,0	1,50	3,50	14,0	11,1	31,30	16,5	9	12,5	–	–	1,2	–	-50	150	21,0	22330.0111
9,5	40,0	1,00	4,50	14,0	11,1	36,60	23,0	9	12,5	–	–	2,0	–	-50	150	30,0	22330.0120
9,5	40,0	1,50	4,50	14,0	11,1	36,60	23,0	9	12,5	–	–	2,0	–	-50	150	28,0	22330.0121
holkki, asennus puuhun – Kuva 2																	
9,6	1,0	12,65	12,65	4,9	–	9,65	–	–	–	–	–	–	12,7	-50	150	5,8	22330.0305
9,6	1,5	12,65	12,65	4,9	–	9,65	–	–	–	–	–	–	12,7	-50	150	5,5	22330.0306
holkki, asennus muoviin, lukittava – Kuva 3																	
9,6	1,0	12,10	12,65	–	10,7	9,20	11,0	–	–	–	5	–	11,1 ¹⁾	-50	150	3,3	22330.0310
9,6	1,5	12,10	12,65	–	10,7	9,20	11,0	–	–	–	5	–	11,1 ¹⁾	-50	150	3,0	22330.0311
holkki, asennus puuhun, kääntyvä – Kuva 4																	
9,6	1,0	12,65	13,50	4,9	–	9,65	–	–	–	–	–	–	13,5	-50	150	7,3	22330.0315
9,6	1,5	12,65	13,50	4,9	–	9,65	–	–	–	–	–	–	13,5	-50	150	8,5	22330.0316
joustava asennus, lukittava – Kuva 5																	
9,6	1,0	17,00	12,60	14,0	3,5	9,60	6,5	23	16,5	26,8	–	1,2	–	-50	150	16,0	22330.1215
joustava asennus, lukittava – Kuva 6																	
9,6	1,0	17,00	12,60	14,0	3,5	9,60	6,5	23	16,5	26,8	–	1,2	–	-50	150	15,0	22330.1315

¹⁾ Riippuen muovin kovuudesta

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."