

Nostotapit • itsestään lukittuva, kahvalla EH 22351.



Tuotekuvaus

T-kädensijaa voidaan käyttää työkappaleen siirtoon tai kuljetukseen kuten esimerkiksi viimeisteltyjä komponentteja, kiinnitysajoneuvoja, kaiutinkoteloita ja muita kuljetuslaatikoita. Nosto-elementti kahvalla nopeaan ja helppoon käyttöön. Erityisiä nostotukia, kuten ruuvikiinnitystä varten olevia kierteitä, ei enää tarvita kappaleessa.

Korroosion ja sään kestävyys, joten se soveltuu myös ulkokäyttöön. Erikoisluja, karkaistu tappi, sen vuoksi äärimmäistä kuormitusta kestävä.

Materiaali

Tappiosa

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

- Alumiini, sinielksoitu

Painonappi

- Alumiini, sinielksoitu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Tavallinen H11 poraus riittää.

Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3.

Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)

Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.

Toiminto

Jokaisen nostotapin mukana tulee käyttöohje, joka on ladattavissa myös PDF muodossa.

Lisätietoja


Lisätarvikkeet

Lisävarusteina tarjoamme sovitusholkkeja halkaisijoille $d_1 = 8, 10$ ja 12

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, kuulalukitteisia nostotappeja varten
- Paikoitusholkit, sileä, kuulalukitteisia nostotappeja varten
- Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät, kuulalukitteisia nostotappeja varten


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										Kantavuus	Kiinnitys- poraus H11	🌡️ max.	📦	Til.nro
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ min.	l ₂ ±0,5	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁				
[mm]										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
8,0	35	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36,0	100	500	8,0	250	136	22351.0005
8,3	35	9,65	21,5	14	10,05	8,75	18,7	36,0	100	500	8,3	250	142	22351.0010
10,0	50	11,70	21,5	14	12,20	10,10	18,7	36,5	100	500	10,0	250	154	22351.0015
12,0	50	14,20	21,5	14	14,70	10,90	18,7	36,5	100	500	12,0	250	177	22351.0020

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."