

Tukinastat • osittain DIN 6321 (vanha standardi) EH 22630.



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.
Tukipinta ilman keskiötä.

Materiaali


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Tukinastat, DIN 6321

Piirustus




Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat			l	Kiinnitysporaus D ₁ H7 [mm]	[g]	Til.nro
	h h9	d ₂ n6	[mm]				
DIN 6321, vanha normi							
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001	
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002	
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003	
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004	
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005	
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006	
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007	
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008	
välikoot							
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110	
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112	
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116	
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118	
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120	
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124	
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126	
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130	
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132	
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135	

d ₁	Ulkomitat			l	Kiinnitysporaus		[g]	Til.nro
	h h9	d ₂ n6	[mm]		D ₁ H7	[mm]		
30	25,0	16		20,0	16		164,0	22630.0137
30	40,0	16		20,0	16		248,0	22630.0140
30	50,0	16		20,0	16		305,0	22630.0144
30	65,0	16		20,0	16		385,0	22630.0148
30	80,0	20		20,0	20		485,0	22630.0152
30	100,0	20		20,0	20		594,0	22630.0156

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."