

Tukinastat • DIN 6320 ulkokierteellä EH 22640.




Tuotekuvaus

Jalkoja voidaan käyttää paitsi jalkoina myös vasteina ja tukielementteinä. Tukipinta ilman keskiötä.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, karkaisematon, mustattu


Piirustus



Tilaustiedot

h	d ₁	Ulkomitat		e	s	Kivistysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
		b	d ₂ [mm]					
10	M 6	11	8	11,5	10	7	7,8	22640.0061
20	M 6	11	6	11,5	10	7	13,0	22640.0062
15	M 8	13	10	15,0	13	7	19,0	22640.0081
30	M 8	13	9	15,0	13	18	35,0	22640.0082
20	M10	16	13	19,6	17	32	41,0	22640.0101
40	M10	16	13	19,6	17	32	80,0	22640.0102
25	M12	20	15	21,9	19	60	70,0	22640.0121
50	M12	20	15	21,9	19	60	129,0	22640.0122

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."