

Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

EH 22680.




Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.
Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.


Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus





kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

l_1 $\pm 0,01$	d_1	d_2	Ulkomitat				d_3	AV	Kiristysmomentti max.		Til.nro
			l_2	l_3	t						
			[mm]					[mm]	[Nm]	[g]	
Ulkokierteellä – Kuva 1											
20	M 6	4	8	10,0	–	11,0	10	7	7,7	22680.0402	
30	M 6	4	8	15,0	–	11,0	10	7	12,0	22680.0404	
30	M 8	4	10	15,0	–	14,4	13	18	17,0	22680.0412	
40	M 8	4	10	20,0	–	14,4	13	18	23,0	22680.0414	
30	M 8	6	10	15,0	–	14,4	13	18	20,0	22680.0416	
40	M 8	6	10	20,0	–	14,4	13	18	30,0	22680.0418	
30	M10	6	14	15,0	–	19,0	17	32	30,0	22680.0422	
50	M10	6	14	25,0	–	19,0	17	32	51,0	22680.0424	
30	M10	8	14	15,0	–	19,0	17	32	35,0	22680.0426	
50	M10	8	14	25,0	–	19,0	17	32	58,0	22680.0428	
40	M12	6	14	20,0	–	21,2	19	60	48,0	22680.0432	
60	M12	6	14	30,0	–	21,2	19	60	75,0	22680.0434	
40	M12	8	14	20,0	–	21,2	19	60	56,0	22680.0436	
60	M12	8	14	30,0	–	21,2	19	60	83,0	22680.0438	
Sisäkierteellä – Kuva 2											
20	M 6	4	–	8,5	6	11,0	10	7	5,7	22680.0452	
30	M 6	4	–	13,5	9	11,0	10	7	8,9	22680.0454	
30	M 8	4	–	13,0	10	14,4	13	18	13,0	22680.0462	
40	M 8	4	–	18,0	14	14,4	13	18	18,0	22680.0464	
30	M 8	6	–	13,0	10	14,4	13	18	16,0	22680.0466	
40	M 8	6	–	18,0	14	14,4	13	18	21,0	22680.0468	
30	M10	6	–	12,0	10	19,0	17	32	24,0	22680.0472	
50	M10	6	–	25,0	15	19,0	17	32	38,0	22680.0474	
30	M10	8	–	12,0	10	19,0	17	32	28,0	22680.0476	
50	M10	8	–	25,0	15	19,0	17	32	44,0	22680.0478	

l ₁ ±0,01	d ₁	d ₂	Ulkomitat				AV	Kiristysmomentti max.		Til.nro
			l ₂	l ₃	t	d ₃				
[mm]										
40	M12	6	–	18,0	12	21,2	19	60	36,0	22680.0482
60	M12	6	–	28,0	18	21,2	19	60	56,0	22680.0484
40	M12	8	–	18,0	12	21,2	19	60	41,0	22680.0486
60	M12	8	–	28,0	18	21,2	19	60	63,0	22680.0488

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."