

Toleranssirenkaat

EH 22750.




Tuotekuvaus

Toleranssirenkaat sallivat suuremmat toleranssit osien välissä.(teräskoteloituja kuularullia varten).

Materiaali

- Jousivanneteräs


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat		Kiinnitysporaus D ₁	[g]	Til.nro
	[mm]	h ₁ +0,2			
12,6		6,1	13,87+0,15	0,4	22750.0060
18,0		6,1	19,70+0,20	0,9	22750.0062
24,0		7,1	25,70+0,20	1,4	22750.0064
36,0		12,1	37,70+0,20	4,3	22750.0068
45,0		12,1	46,70+0,20	5,3	22750.0072
62,0		15,1	64,10+0,30	12,0	22750.0076

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."