

## Toleranssirenkaat

EH 22750.




## Tuotekuvaus

Toleranssirenkaat sallivat suuremmat toleranssit osien välissä. (teräskoteloituja kuularullia varten).

## Materiaali

- Jousivanneteräs


## Piirustus



## Tilaustiedot

| d <sub>1</sub> | Ulkomitat |                        | Kiinnitysporaus<br>D <sub>1</sub> | [g]  | Til.nro                    |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
|                | [mm]      | h <sub>1</sub><br>+0,2 |                                   |      |                            |
| 12,6           |           | 6,1                    | 13,87+0,15                        | 0,4  | <a href="#">22750.0060</a> |
| 18,0           |           | 6,1                    | 19,70+0,20                        | 0,9  | <a href="#">22750.0062</a> |
| 24,0           |           | 7,1                    | 25,70+0,20                        | 1,4  | <a href="#">22750.0064</a> |
| 36,0           |           | 12,1                   | 37,70+0,20                        | 4,3  | <a href="#">22750.0068</a> |
| 45,0           |           | 12,1                   | 46,70+0,20                        | 5,3  | <a href="#">22750.0072</a> |
| 62,0           |           | 15,1                   | 64,10+0,30                        | 12,0 | <a href="#">22750.0076</a> |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."