

Kuularullat • kiinnityskielekkeillä EH 22750.



Tuotekuvaus

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym. Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailta.

Materiaali

Hattu

- Teräs, galvanoitu

Runko

- Teräs, galvanoitu

Kuula


- Kuulalaakeriteräs
- Ruostumaton teräs

Asennus

Kiinnitys tapahtuu joustavien kielekkeiden avulla, jotka sallivat kiinnitysreiälle väljän toleranssin.

Näiden kuularullien asentaminen ja irrottaminen käy helposti rullan käyttösvulta. Suojuksen viiston muodon takia tulisi käyttää asennusturnaa EH 22750..

Piirustus




Tilaustiedot

d ₁	kuulan halkaisija	Ulkomitat				H ₁ min. [mm]	Kiinnitysporaus D ₁ [mm]	Dynaaminen kuormitettavuus C [N]	[g]	Til.nro
		d ₂ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃					
Kuula kuulalaakeriterästä										
24-0,13	15	31	9,5±0,2	20,5	5,5	1,5	24	500	42	22750.0104
36-0,16	22	45	9,8±0,2	28,6	6,0	2,0	36	1300	144	22750.0108
45-0,16	30	55	13,8±0,3	37,5	8,0	2,5	45	2500	292	22750.0112
kuula ruostumatonta terästä										
24-0,13	15	31	9,5±0,2	20,5	5,5	1,5	24	370	42	22750.0124
36-0,16	22	45	9,8±0,2	28,6	6,0	2,0	36	970	143	22750.0128
45-0,16	30	55	13,8±0,3	37,5	8,0	2,5	45	1900	290	22750.0132

Lisätarvikkeet

	sopii kuularullalle		Til.nro
	[mm]	[g]	
Asennustyökalu			
	24	451	22750.0144
	36	480	22750.0148
	45	503	22750.0152

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.