


Paikoitusanturit • pneumaattinen

EH 22800.



Tuotekuvaus

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan. Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen. Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä. (til.no. 22800.0612).

Materiaali

Tukinastat

- Työkäkaluteräs, karkaistu, hiottu

Tiiviste

- PVC

Kiinnityskisko

- Teräs, mustattu

Liitinnippa

- Messinki

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Lisää tuotteita

- Valvontayksiköt, paikoitusantureille, pneumaattiset


Piirustus



Tilaustiedot

	[g]	Til.nro
kiinnityskiskolla	237	22800.0400

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."