

## T-uramutterit • Pitkä EH 23020.




### Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu


### Piirustus



### Tilauksetiedot

T-uramitta [mm]	d	a	Ulkomitat [mm]				[g]	Til.nro
			e	l	h	k		
6	M 5	5,6	10	20	8	4	7,9	<a href="#">23020.0060</a>
8	M 6	7,6	13	26	10	6	19,0	<a href="#">23020.0080</a>
10	M 8	9,6	15	30	12	6	29,0	<a href="#">23020.0100</a>
12	M10	11,6	18	36	14	7	48,0	<a href="#">23020.0120</a>
14	M 6	13,6	22	44	16	8	91,0	<a href="#">23020.0146</a>
14	M12	13,6	22	44	16	8	80,0	<a href="#">23020.0140</a>
16	M14	15,6	25	50	18	9	120,0	<a href="#">23020.0160</a>
18	M16	17,6	28	56	20	10	160,0	<a href="#">23020.0180</a>
20	M18	19,6	32	64	24	12	257,0	<a href="#">23020.0200</a>
22	M20	21,6	35	70	28	14	359,0	<a href="#">23020.0220</a>
28	M24	27,6	44	88	36	18	741,0	<a href="#">23020.0280</a>
36	M30	35,5	54	108	44	22	1394,0	<a href="#">23020.0360</a>

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."