

## Aluslaatat EH 23061.




### Tuotekuvaus

Voidaan käyttää mm. EH 23310. pystykiinnittimien kiinnityskorkeuden kasvattamiseen.

### Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

### Piirustus



### Tilauksetiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		s ±0,01	Ruuveille [mm]	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub> [mm]					
25	59,5		3	M24	53	23061.2403
25	59,5		4	M24	71	23061.2404
25	59,5		5	M24	89	23061.2405
25	59,5		10	M24	178	23061.2410
25	59,5		20	M24	358	23061.2420

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."