

## Pidennysmutterit • (korkeus 3 d)

EH 23090.



### Tuotekuvaus

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

### Materiaali


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

### Lisätietoja


#### Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -  
Tekniset tiedot -


### Piirustus



### Tilaustiedot

d	Ulkomitat				Til.nro
e	m	s	[g]		
[mm]					
M 6	11,5	18	10	8,7	<a href="#">23090.0006</a>
M 8	15,0	24	13	19,0	<a href="#">23090.0008</a>
M10	18,5	30	16	35,0	<a href="#">23090.0010</a>
M12	20,8	36	18	50,0	<a href="#">23090.0012</a>
M14	24,2	42	21	79,0	<a href="#">23090.0014</a>
M16	27,7	48	24	119,0	<a href="#">23090.0016</a>
M20	34,6	60	30	228,0	<a href="#">23090.0020</a>
M24	41,6	72	36	403,0	<a href="#">23090.0024</a>
M30	53,1	90	46	819,0	<a href="#">23090.0030</a>
M36	63,5	108	55	1386,0	<a href="#">23090.0036</a>

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.