

Nollapistekiinnitystapit

EH 23111.



Tuotekuvaus

Paikoittava lukitustappi mahdollistaa työkappaleiden, levyjen ja jigien nopean kiinnittämisen, lukitsemisen, säätämisen, vaihdon ja varmistamisen ym.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Toiminto

Kiristämällä kiinnitysruuvia paikoittava kiinnitystappi paikoittuu ja kiinnittyy neljällä kuulalla paikoitusholkkiin. Kiinnitysruuvia voidaan käyttää manuaalisesti vaihtoehtoisesti irrotettavalla kahvalla (til.no. 23111.0900/0902) tai kuusiokoloavaimella.

Lisätietoja


Lisätarvikkeet

Sopivat kiinnitysrenkaat saatavana.

Lisää tuotteita


- Manuaaliset kahvat, Kiinnitystapeille
- Holkit, Kiinnitystapeille
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos

Piirustus







Tilaustiedot

d_1	l_1	d_2	Ulkomitat				Peruslevyille			AV_1	AV_2	Pitovoima		Til.nro								
-0,02 -0,05	+0,6		d_3	d_4	l_2	l_3	s	$\pm 0,05$			[kN]	[g]										
														[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Nuurrutusteräs																						
16	25	18,7	32	M4	± 1	10	9	20	30	6	5	116	23111.0016									
16	30	18,7	32	M4	± 1	10	9	25	30	6	5	125	23111.0018									
20	25	23,6	40	M4	± 1	10	9	20	38	6	6	178	23111.0020									
20	30	23,6	40	M4	± 1	10	9	25	38	6	6	191	23111.0022									
25	25	29,0	45	M4	± 1	10	9	20	43	10	8	270	23111.0025									
25	30	29,0	45	M4	± 1	10	9	25	43	10	8	287	23111.0027									
30	25	34,6	55	M4	± 1	10	9	20	53	10	10	390	23111.0030									
30	30	34,6	55	M4	± 1	10	9	25	53	10	10	416	23111.0032									
Ruostumaton teräs																						
16	25	18,7	32	M4	± 1	10	9	20	30	6	5	116	23111.0116									
16	30	18,7	32	M4	± 1	10	9	25	30	6	5	125	23111.0118									
20	25	23,6	40	M4	± 1	10	9	20	38	6	6	178	23111.0120									
20	30	23,6	40	M4	± 1	10	9	25	38	6	6	191	23111.0122									

d ₁ -0,02 -0,05	l ₁ +0,6	Ulkomitat						Peruslevyille ±0,05	AV ₁	AV ₂	Pitovoima		Til.nro
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	s max.						
[mm]								[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
25	25	29,0	45	M4	18,6	10	9	20	43	10	8	270	23111.0125
25	30	29,0	45	M4	18,6	10	9	25	43	10	8	287	23111.0127
30	25	34,6	55	M4	18,6	10	9	20	53	10	10	390	23111.0130
30	30	34,6	55	M4	18,6	10	9	25	53	10	10	416	23111.0132

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäkseen valitse haluttu tuotenumero.