

Urakappaleet • DIN 6323

EH 23120.




Tuotekuvaus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle. Kiinniruvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu




Piirustus



Tilastiedot

T-uramitta Kiinnitin b ₁ h ₆ [mm]	T-uramitta Kone b ₂ h ₆ [mm]	Ulkomitat					l	[g]	Til.nro
		h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
Muoto A, b₁ > b₂ – Kuva 1									
12	10	12,0	3,6	–	–	20	20	23120.0010	
20	12	14,0	5,5	–	–	32	52	23120.0012	
20	14	14,0	5,5	–	–	32	56	23120.0014	
20	16	14,0	5,5	–	–	32	61	23120.0016	
20	18	14,0	5,5	–	–	32	65	23120.0018	
Muoto B, b₁ = b₂ – Kuva 2									
12	12	28,6	–	5,5	9	20	45	23120.0011	
20	20	45,5	–	7,0	16	32	199	23120.0020	
Muoto C, b₁ < b₂ – Kuva 3									
20	22	50,5	–	7,0	18	40	305	23120.0022	
20	28	61,5	–	7,0	24	40	472	23120.0028	
20	36	76,5	–	7,0	30	50	952	23120.0036	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."