

## Raskaat otsakiinnittimet EH 23240.



### Tuotekuvaus

Suuren kiristysleuan ansiosta kiinnitin soveltuu korkeiden työkappaleiden kiinnittämiseen. Kiinnitysvoima vaikuttaa eteen- ja alaspäin. Kiinnitysleuka on käännettävä, toiselta puolelta hiottu, toiselta uritettu.

### Materiaali


#### Holkki

- Valurauta

#### Kiinnitysleuat

- Teräs, karkaistu


### Piirustus



### Tilastiedot

| b <sub>1</sub> | c  | Ulkomitat      |                |                |                |                |                |                |    | T-uramitta<br>a<br>[mm] | Kiinnitysvoima |                | Til.nro |            |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
|                |    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | b <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | e  |                         | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> |         |            |
| [mm]           |    |                |                |                |                |                |                |                |    | [kN]                    |                | [kg]           |         |            |
| 19             | 8  | 85             | 37             | 99             | 40             | 65             | 177,5          | 112,5          | 12 | 12                      | 8              | 1,2            | 4       | 23240.0012 |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 14                      | 15             | 2,2            |         |            |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 16                      | 20             | 3,0            |         |            |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 18                      | 28             | 4,2            |         |            |
| 26             | 11 | 100            | 45             | 118            | 40             | 75             | 226,5          | 136,5          | 12 | 20                      | 30             | 4,5            | 7       | 23240.0020 |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 22                      | 30             | 4,5            |         |            |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 24                      | 32             | 4,8            |         |            |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 28                      | 32             | 4,8            |         |            |
|                |    |                |                |                |                |                |                |                |    | 30                      | 36             | 5,4            |         |            |

### Sovellusesimerkki



### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."