


## Epäkeskokiinnittimet • urakiilalla

EH 23270.



### Tuotekuvaus

Epäkeskokiinnittimiä voidaan käyttää työkappaleiden nopeaan ja helppoon kiinnitykseen suoraan konepöydälle tai peruslevylle, jossa on T-urat.

Nämä epäkeskokiinnittimet, joissa on urakiila, lukitaan T-uraan, esimerkiksi konepöydälle, työntöruuvien avulla. Kiinnitys tapahtuu epäkeskopäisellä kiristysruuvilla. Messinkinen peruselementti takaa hellävaraisen ja turvallisen kiinnityksen.

Epäkeskokiinnittimillä, joissa on urakiila, on seuraavat ominaisuudet:

- Messinkinen peruselementti materiaalille ystävälliseen kiinnitykseen
- Nopea kiinnitys epäkeskopäisellä kiristysruuvilla
- Korkea kiinnitysvoima saavutetaan
- Matala rakenne mahdollistaa litteiden työkappaleiden koneistuksen
- Kompaktit mitat mahdollistavat tilaa säästävän moninkertaisen kiinnityksen

### Materiaali

#### Epäkeskoruuvi

- Teräs

#### Pallopäinen ruuvi

- Teräs, mustattu

#### Holkki

- Messinki

#### Urakiila


- Teräs, karkaistu, mustattu

### Lisätietoja

#### Huomioi

Epäkesko ruuvien pää voi hieman ulkoneva rungosta ( $h_1$ ).


### Piirustus



## Tilaustiedot

T- uramitta	d <sub>1</sub>	a	e	Ulkomitat					A	AV			Kiinnitys- voima max.	Kivistysmomentti AV <sub>2</sub> max.	Kivistysmomentti AV <sub>3</sub> max.	Til.nro	
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k	s	l		AV <sub>1</sub>	AV <sub>2</sub>	AV <sub>3</sub>					[kN]
[mm]				[mm]					[mm]	[mm]							
10	M 6	9,8	14,3	4,8	14,3	4,4	1,0	23,2	7,8	16,0	4	3	3,4	10	8	35	23270.0410
14	M10	13,7	22,1	6,4	22,1	8,1	1,3	30,5	10,2	20,6	7	5	7,0	26	35	100	23270.0414
18	M12	17,7	28,5	9,5	28,5	10,5	2,5	34,7	12,7	25,4	8	6	9,0	75	55	190	23270.0418

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."