

## Paikoitusrenkaat · Pystykiinnittimiä varten

EH 23310.



### Tuotekuvaus

Asemointirengas on pystykiinnittimien 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 ja 23310.0070 lisävaruste.

Pystykiinnittimien asettamisen jälkeen asemointirengas lukitaan ohjaintappiin niin että seuraavissa kiinnityksissä kiinnitysvoima kohdistuu aina samaan pisteeseen. Asemointirenkaan asentoa kiinnittimien suhteen voidaan säätää 360°. Kiinnittämisen jälkeen voidaan kiinnitysvartta kääntää 110° vasempaan tai oikeaan.


### Materiaali

- Teräs, mustattu

### Asennus

Asemointirenkaan asentamista varten pitää kiinnittimen leuka irrottaa.

### Piirustus




kuva 1

kuva 2

### Tilaustiedot

| Ulkomitat                                |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   | Pystykiinnittimille | [g]        | Til.nro |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|---------|
| h <sub>1</sub>                           | h <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b  | e          |                                   |                     |            |         |
| koko 25 alas vetokiristimille – Kuva 1   |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   |                     |            |         |
| 6  | 10             | 2              | 16             | 25             | –              | –              | –  | 22760.0040 | 23310.0027 - 23310.0029           | 14                  | 23310.0345 |         |
| koko 32 alas vetokiristimille – Kuva 1   |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   |                     |            |         |
| 6  | 10             | 3              | 20             | 32             | –              | –              | –  | 22760.0042 | 23310.0040 - 23310.0045           | 23                  | 23310.0348 |         |
| koko 40 alas vetokiristimelle – Kuva 2   |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   |                     |            |         |
| 7  | 16             | 5              | 28             | –              | 43,5           | 17,5           | 35 | 22760.0052 | 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088 | 32                  | 23310.0350 |         |
| koko 60 alas vetokiristimille – Kuva 2   |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   |                     |            |         |
| 10                                       | 20             | 8              | 40             | –              | 66,5           | 27,5           | 56 | 22760.0064 | 23310.0065, 23310.0067            | 151                 | 23310.0360 |         |
| koko 82,5 alas vetokiristimelle – Kuva 2 |                |                |                |                |                |                |    |            |                                   |                     |            |         |
| 15                                       | 40             | 10             | 62             | –              | 93,0           | 39,0           | 78 | 22760.0104 | 23310.0070                        | 355                 | 23310.0351 |         |

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."