

Korotussylintrit EH 23310.



Tuotekuvaus

Korotussylintereillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita


- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukinastat, ohennetulla kärkitapilla
- Tukivasteet
- Tukinastat, säädettävät
- Kuulavasteet
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu
- Kuulavasteet, itsepalautuva
- Kuulavasteet, kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva
- Kuulavasteet, säädettävät
- Kuulavasteet, säädettävä, itsepalautuva

Piirustus





Tilastiedot

d ₁ -0,1	l ₁	Ulkomitat			AV [mm]	[g]	Til.nro
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
Kuva 1							
25	20±0,01	M 8	10	–	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	–	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	–	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	–	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	–	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	–	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	–	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	–	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	–	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	–	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	–	36	663	23310.0146
40	140±0,01	M16	20	–	36	1330	23310.0147
60	35±0,01	M12	20	–	55	765	23310.0160

d ₁ -0,1	Ulkomitat				AV [mm]	 [g]	Til.nro
	l ₁ [mm]	d ₂	l ₂	l ₃			
60	70±0,01	M12	20	–	55	1533	23310.0161
60	140±0,01	M12	20	–	55	3096	23310.0162
60	35±0,01	M16	20	–	55	763	23310.0165
60	70±0,01	M16	20	–	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	–	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	–	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	–	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	–	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	–	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	–	65	2721	23310.0242
Kuva 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.