

## Pystykiinnittimet • kääntyvä, koko 82,5 EH 23310.



### Tuotekuvaus

Pystykiinnitin on mekaaninen kiinnitin joka mahdollistaa nopean ja helpon työkappaleen vaihdon ja kiinnityksen koska kiinnitysvarsi voidaan helposti kääntää syrjään kappaleen päältä. Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

- pienikokoinen jalusta
- kiinnitysvoima max. 30 kN käytettäessä ruuvia AV 36
- kiinnitysvarsi kääntyy 360°
- kiinnitysisku 30 mm
- kiinnityskorkeus max 250 mm
- integroitu kiinnityskorkeus rajoitin turvalliseen käyttöön
- Työkappaleen helppo ja nopea vaihto kääntämällä kiristyskynsi vasemmalle tai oikealle. Asetusrenkas 23310.0351 mahdollistaa portaattoman säädön ja tarkasti toistettavan kiristyksen.

### Materiaali

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

### Asennus

Kiinnitys neljällä kantaruuvilla M 24, reikäväliillä 100 x 100 mm.

### Lisätietoja


### Viittaukset

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

### Lisää tuotteita

- Paikoitusrenkaat, Pystykiinnittimiä varten
- Kiintoavain


### Piirustus



## Tilaustiedot

Ulkomitat															Isku [mm]	Kiinnitys- voima [kN]	Vääntömomentti max. [Nm]	Paino [kg]	Til.nro	
d <sub>1</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>						l <sub>5</sub>
82,5	155	100	M24	M20	49	220 – 250	300 – 330	30	90	65	49	115	91,5	148	100	30	30	200	21	23310.0070

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."