


Suorat kiinnitysvaivat • pitkät  
EH 23700.




Tuotekuvaus

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	a	b <sub>2</sub>	Ulkomitat						[g]	Til.nro
				d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	d <sub>2</sub>		
12,5	156	20	35,0	M12	30	20	106	12	18	601	<a href="#">23700.0042</a>
17,0	196	30	45,5	M16	35	22	136	16	24	1430	<a href="#">23700.0046</a>

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."