

U-kahvat EH 24310.



Tuotekuvaus

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Sama muotoilu kuin tukilevyversiossa.


Isomman tukipinnan ansiosta tukilevyjä ei tarvita.

Materiaali

Kahva

- Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
- Teräs, päällystetty muovilla, musta


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ±0,5	Ulkomitat				t min.	[g]	Til.nro
		d ₂	h	r	[mm]			
Ruostumaton teräs								
12	125	M6	51	14	12	197	24310.0710	
12	160	M6	51	14	12	201	24310.0720	
12	200	M6	51	14	12	237	24310.0730	
12	250	M6	51	14	12	282	24310.0740	
16	160	M6	59	18	12	373	24310.0750	
16	200	M6	59	18	12	437	24310.0760	
16	250	M6	59	18	12	523	24310.0770	
16	300	M6	59	18	12	603	24310.0780	
Teräs								
12	125	M6	51	14	12	197	24310.0910	
12	160	M6	51	14	12	201	24310.0920	
12	200	M6	51	14	12	237	24310.0930	
12	250	M6	51	14	12	282	24310.0940	
16	160	M6	59	18	12	373	24310.0950	
16	200	M6	59	18	12	437	24310.0960	
16	250	M6	59	18	12	523	24310.0970	
16	300	M6	59	18	12	603	24310.0980	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."