

Säädettävät matalat kiinnitysvivut • Ruostumaton teräs

EH 24441.



Tuotekuvaus

Säädettävää matalaa kiinnitysvivua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kirstysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Materiaali

Vipu

- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

- Ruostumaton teräs 1.4305




Peitesuojus

- Muovi, musta
- Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto



Vivua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudelleen kohdalleen.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat											🌡️		📦	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t min.	min.	max.			
[mm]											[°C]		[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta														
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	192	24441.0205	
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0210	
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0215	
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	403	24441.0220	
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	381	24441.0225	

Ulkomitat											 min. max. [°C]		 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t min.					
[mm]														
Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea														
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	192	24441.0305	
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0310	
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0315	
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	403	24441.0320	
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	381	24441.0325	
sileällä porauksella – Kuva 2, Musta														
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0250	
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0255	
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	395	24441.0260	
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	380	24441.0265	
sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea														
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0350	
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	181	24441.0355	
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	395	24441.0360	
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	380	24441.0365	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."