

Puolalliset käsipyörät • kevytmetallia

EH 24610.



Tuotekuvaus

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta.

Materiaali

Akseliosa

- Teräs, galvanoitu

Käsipyörä

- Alumiini-kokillivalu

Lieriökahva EH 24530.

- DIN 7708 - kestumuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Lieriökahvat, pyörivät

Piirustus



Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilastiedot

Ulkomitat						Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Sopiva- lieriökahva EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]					
ilman kiilauraa, ilman lieriökahvaa											
125	12	31	15,0	18	33	–	–	–	–	301	24610.0010
125	14	31	15,0	18	33	–	–	–	–	300	24610.0011
140	14	36	16,5	19	36	–	–	–	–	400	24610.0015
140	16	36	16,5	19	36	–	–	–	–	396	24610.0016
160	14	36	18,0	20	39	–	–	–	–	520	24610.0020
160	16	36	18,0	20	39	–	–	–	–	526	24610.0021
200	18	42	20,5	24	45	–	–	–	–	886	24610.0030
200	20	42	20,5	24	45	–	–	–	–	876	24610.0031
250	22	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1454	24610.0040
250	26	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1516	24610.0041
uralla, ilman lieriökahvaa											
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	–	–	303	24610.0110
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	–	–	306	24610.0111
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	–	–	406	24610.0115
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	–	–	404	24610.0116
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	–	–	542	24610.0120
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	–	–	525	24610.0121
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	–	–	887	24610.0130
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	–	–	875	24610.0131
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	–	–	1446	24610.0140
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	–	–	1443	24610.0141

Ulkomitat						Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1		Sopiva- lieriökahva EH 24530.	🌡️ max.	🏺 [g]	Til.nro	
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]				
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.												
125	12	31	15,0	18	33	–	–	23 x M 8	110	390	24610.0210	
125	14	31	15,0	18	33	–	–	23 x M 8	110	390	24610.0211	
140	14	36	16,5	19	36	–	–	23 x M 8	110	490	24610.0215	
140	16	36	16,5	19	36	–	–	23 x M 8	110	490	24610.0216	
160	14	36	18,0	20	39	–	–	26 x M10	110	645	24610.0220	
160	16	36	18,0	20	39	–	–	26 x M10	110	645	24610.0221	
200	18	42	20,5	24	45	–	–	26 x M10	110	1000	24610.0230	
200	20	42	20,5	24	45	–	–	26 x M10	110	1000	24610.0231	
250	22	48	23,0	28	51	–	–	28 x M10	110	1585	24610.0240	
250	26	48	23,0	28	51	–	–	28 x M10	110	1585	24610.0241	
uralla, lieriökahvalla EH 24530.												
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	23 x M 8	110	390	24610.0310	
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	23 x M 8	110	387	24610.0311	
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	23 x M 8	110	490	24610.0315	
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	23 x M 8	110	490	24610.0316	
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	26 x M10	110	645	24610.0320	
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	26 x M10	110	645	24610.0321	
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	26 x M10	110	1000	24610.0330	
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	26 x M10	110	1000	24610.0331	
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	28 x M10	110	1585	24610.0340	
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	28 x M10	110	1585	24610.0341	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."