

Ristinupit • DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta EH 24620.



Tuotekuvaus


Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Valurauta GG 20, muovipinnoitettu, RAL 2004 oranssi
- Valurauta GG 20, muovipinnoitettu, RAL 9005 musta himmeä


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4




kuva 5

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				h ₂	t ₁	[g]	Til.nro
		d ₄ H7	d ₅	[mm]					
Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Oranssi									
40	14	8	–	–	25	15	62	24620.0540	
50	18	10	–	–	32	18	106	24620.0550	
63	20	12	–	–	40	22	201	24620.0563	
80	25	16	–	–	50	28	353	24620.0580	
Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Musta									
40	14	8	–	–	25	15	62	24620.0640	
50	18	10	–	–	32	18	106	24620.0650	
63	20	12	–	–	40	22	201	24620.0663	
80	25	16	–	–	50	28	353	24620.0680	
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Oranssi									
40	14	–	M 8	–	25	15	56	24620.0541	
50	18	–	M10	–	32	18	105	24620.0551	
63	20	–	M12	–	40	22	198	24620.0564	
80	25	–	M16	–	50	28	369	24620.0581	
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta									
40	14	–	M 8	–	25	15	56	24620.0641	
50	18	–	M10	–	32	18	105	24620.0651	
63	20	–	M12	–	40	22	198	24620.0664	
80	25	–	M16	–	50	28	369	24620.0681	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."