

Tähtinupit • DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu EH 24661.



Tuotekuvaus


Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



kuva 5

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	Ulkomitat						[g]	Til.nro	
				h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂				
											[mm]	
Aihio, muoto A – Kuva 1												
32	12	–	–	21	–	10	–	–	–	–	56	24661.0032
40	14	–	–	26	–	13	–	–	–	–	85	24661.0040
50	18	–	–	34	–	17	–	–	–	–	181	24661.0050
63	20	–	–	42	–	21	–	–	–	–	319	24661.0063
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4												
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	–	–	10	52	24661.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	–	–	13	75	24661.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	–	–	16	149	24661.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	–	–	20	279	24661.0363
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5												
32	12	M 6	–	–	20	–	–	12	–	–	53	24661.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	–	15	–	–	77	24661.0440
50	18	M10	–	–	32	–	–	18	–	–	158	24661.0450
63	20	M12	–	–	40	–	–	22	–	–	296	24661.0463

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."