

Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla • samankaltainen kuin DIN 6336, ruostumaton teräs EH 24741.



Tuotekuvaus

Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset.

Materiaali


Kahva

- Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, matta

Ruuvi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				[g]	Til.nro
		l ~ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	12	89	24741.0005
40	M 8	25	14	25	12	87	24741.0010
40	M 8	30	14	25	12	97	24741.0015
40	M 8	40	14	25	12	93	24741.0020
50	M10	20	18	32	15	171	24741.0025
50	M10	25	18	32	15	172	24741.0030
50	M10	30	18	32	15	177	24741.0035
50	M10	45	18	32	15	187	24741.0040
50	M10	55	18	32	15	194	24741.0045
63	M12	30	20	40	19	343	24741.0050
63	M12	40	20	40	19	338	24741.0055
63	M12	50	20	40	19	329	24741.0060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."