

Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla • kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 EH 24741.



Tuotekuvaus

Nämä tähtinupit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee tähtinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Materiaali



Kahva

- Ruostumaton teräs 1.4408, tarkkuusvalu, kiillotettu

Ruuvi

- Ruostumaton teräs A4

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				[g]	Til.nro
		l [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	12	118	24741.0105
40	M 8	25	14	25	12	115	24741.0110
40	M 8	30	14	25	12	120	24741.0115
40	M 8	40	14	25	12	124	24741.0120
50	M10	20	18	32	15	229	24741.0125
50	M10	25	18	32	15	232	24741.0130
50	M10	30	18	32	15	234	24741.0135
50	M10	45	18	32	15	242	24741.0140
50	M10	55	18	32	15	252	24741.0145
63	M12	30	20	40	19	429	24741.0150
63	M12	40	20	40	19	435	24741.0155
63	M12	50	20	40	19	442	24741.0160

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."