

Kierrelevyt • saranoille

EH 25160.




Tuotekuvaus

Kierrelevyt mahdollistavat saranoiden helpon asennuksen ilman mutteria tai aluslevyä. Kiristettäessä vastaanpito on tällöin tarpeetonta.

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4301, mattapintaiseksi hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

l ₁	b	Ulkomitat			l ₂	[g]	Til.nro
		h	d	[mm]			
30	9	3	M4	18	5,6	25160.0705	
40	12	3	M5	25	10,0	25160.0710	
50	15	4	M6	30	21,0	25160.0715	
60	18	4	M8	36	29,0	25160.0720	

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."