

## Saranat • Sisäkierteellä

EH 25160.



## Tuotekuvaus

Näille saranoilte on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

## Materiaali

## Pallopäinen ruuvi

- Ruostumaton teräs

## Holkki

- Sinkkipainevalu, kromattu
- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
- Ruostumaton teräs 1.4308

## Akseli


- Ruostumaton teräs

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranaille

## Piirustus



## Tilastiedot

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Ulkomitat							[g]	Til.nro	
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
[mm]														
<b>Sinkkipainevalu, kromattu</b>														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0055	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0060	
<b>Sinkkipainevalu, hopea</b>														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160	
<b>Sinkkipainevalu, musta</b>														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0250	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0260	
<b>Ruostumaton teräs</b>														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350	
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	13	128	25160.0355	
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360	

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."