


Saranat • Sinkkipainevalu, lukitusasennot

EH 25164.



Tuotekuvaus

Sinkkivalusta valmistetut saranat lukitusasunnoilla pitävät ovet ja kannot kiinteissä asennoissa. Tämä estää ei-toivotun automaattisen sulkeutumisen tai avautumisen. Mikä on etu esimerkiksi koneiden ja laitteiden täyttämisen yhteydessä tai huolto- ja korjaustöiden aikana.

Version, jossa on lukitusasennot -3° ja 117° (kuva 2), varmistaa myös, että ovi tai kansi painaa hieman kotelon kehystä vasten ollessaan suljettuna -3° kulmassa.

Nämä sinkkivalusta valmistetut saranat ovat yksinkertaisia ja ajattoman muotoilunsa ansioista erityisen kestäviä.

Materiaali

Holkki

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi


- Jousiteräslanka

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Välilevyt, saranoille
- Kierrelevyt, saranoille

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat												max. [°C]	[g]	Til.nro
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[mm]			
lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180° – Kuva 1, Sinkkipainevalu, hopea														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	25164.0005	
lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180° – Kuva 1, Sinkkipainevalu, musta														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	25164.0105	
lukitusasennot -3° ja 117° – Kuva 2, Sinkkipainevalu, hopea														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	25164.0010	
lukitusasennot -3° ja 117° – Kuva 2, Sinkkipainevalu, musta														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	25164.0110	

Vaatumuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.