

Saranat
EH 25165.

Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali


Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301
- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


Piirustus



kuva 1

kuva 2

kuva 3



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	Ulkomitat					h ₂	l ₂	Pitovoima			Til.nro	
				d ₂	d ₃	h ₁	~	F ₁			F ₂	F ₃	[g]		
														[mm]	[N]
ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs															
30	30	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	500	15	25165.0015		
40	40	–	–	4	–	8	2,0	–	2000	1000	1000	34	25165.0025		
50	50	–	–	6	–	10	2,0	–	2500	2000	1000	62	25165.0040		
60	60	–	–	6	–	10	2,0	–	2800	2500	1000	83	25165.0060		
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs															
30	30	18	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	500	15	25165.0115		
40	40	25	4,2	4	–	8	2,0	25	2000	1000	1000	33	25165.0125		
50	50	30	3,2	6	–	10	2,0	30	2500	2000	1000	61	25165.0140		
60	60	36	5,2	6	–	10	2,0	36	2800	2500	1000	80	25165.0160		
with bores – Kuva 2, Teräs															
30	30	18	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	500	15	25165.1015		
40	40	25	4,2	4	–	8	2,0	25	2000	1000	1000	33	25165.1025		
50	50	30	5,2	6	–	10	2,0	30	2500	2000	1000	61	25165.1040		
60	60	36	5,2	6	–	10	2,0	36	2800	2500	1000	80	25165.1060		
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs															
30	30	18	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	500	15	25165.0215		
40	40	25	4,0	5	8,3	8	2,0	25	2000	1000	1000	33	25165.0225		
50	50	30	4,0	6	8,3	10	2,0	30	2500	2000	1000	61	25165.0240		
60	60	36	5,0	6	8,3	10	2,0	36	2800	2500	1000	80	25165.0260		
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs															
30	30	18	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	500	15	25165.2015		
40	40	25	5,0	4	8,3	8	2,0	25	2000	1000	1000	33	25165.2025		
50	50	30	5,0	6	8,3	10	2,0	30	2500	2000	1000	61	25165.2040		
60	60	36	5,0	6	8,3	10	2,0	36	2800	2500	1000	80	25165.2060		

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."