

Saranat • Pitkä rakenne

EH 25165.



Tuotekuvaus

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

- ilman reikiä
 - rei'illä
 - rei'illä uppokantaruuveille
- Versio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio.

Materiaali


Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4301
- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

- Ruostumaton teräs 1.4301


Piirustus



kuva 1

kuva 2

kuva 3



Tilaustiedot

b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	Ulkomitat			h ₁ ~	h ₂	l ₂	Pitovoima			[g]	Til.nro
				d ₂	d ₃	[mm]				F ₁ ~	F ₂ ~ [N]	F ₃ ~		
ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs														
30	45	–	–	3	–	6	1,5	–	1300	750	700	22	25165.0020	
40	60	–	–	4	–	8	2,0	–	2400	1500	1300	52	25165.0030	
50	75	–	–	6	–	10	2,0	–	2500	2250	1300	93	25165.0045	
60	90	–	–	6	–	10	2,0	–	3000	3000	1200	122	25165.0065	
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs														
30	45	18	3,2	3	–	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.0120	
40	60	25	4,2	4	–	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.0130	
50	75	30	5,2	6	–	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.0145	
60	90	36	5,2	6	–	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.0165	
with bores – Kuva 2, Teräs														
30	45	18	3,2	3	–	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.1020	
40	60	25	4,2	4	–	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.1030	
50	75	30	5,2	6	–	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.1045	
60	90	36	5,2	6	–	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.1065	
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs														
30	45	18	4,0	3	6,4	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.0220	
40	60	25	5,0	4	8,3	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.0230	
50	75	30	5,0	6	8,3	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.0245	
60	90	36	5,0	6	8,3	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.0265	
rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs														
30	45	18	4,0	3	6,4	6	1,5	16,5	1300	750	700	21	25165.2020	
40	60	25	5,0	4	8,3	8	2,0	22,5	2400	1500	1300	51	25165.2030	
50	75	30	5,0	6	8,3	10	2,0	27,5	2500	2250	1300	90	25165.2045	
60	90	36	5,0	6	8,3	10	2,0	33,0	3000	3000	1200	121	25165.2065	

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."