

SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • TPE-soft; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

EH 3001.



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa sarja 3001 on D50 mm:n erikoiskupää, joka on kiinnitetty D40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen suojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.

Tässä mallissa on TPE-soft-iskupää (3201.051) kummallakin puolella. Tämä on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisestä kumivasarasta poiketen se jättä rumia mustia jälkiä. Valurautaiseen runkoon on integroitu varren suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ylimiötetut iskupinnat mahdollistavat varovaisen työskentelyn ja arkojen työkappaleiden parhaan mahdollisen suojaamisen.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara TPE-soft-iskupäillä (sininen, pehmeä, värjäämätön, tehokkaasti vaimentava) molemmilla puolilla.
- Ylikokoiset D 50 mm:n kosketuspinnat on rakennettu D40 mm:n runkoon. Maksimaalinen suojaus käsiteltäessä arkoja pintoja.
- Valurautarunko, johon on integroitu varren suojaoholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Prototyypin rakentaminen, huonekalujen kokoaminen, viilutus, heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, verhoilija / satulaseppä, verhoilun irrottaminen sohvakalusteista, hakasten irrotus

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	—↑↓	←→	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Til.nro ¹⁾
			[mm]						
50	120	330			330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

¹⁾ Näissä vasaroissa on erikoinen Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."