

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

EH 3002.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3002 on varustettu komposiittikumi vaihtopäillä molemmin puolin. Tämä keskikova kumivaihtopää (sarja 3202) on ehdottomasti eniten myyty. Erittäin kulutusta kestävä, iskunvaimennus ja hajuton, se tarjoaa paljon pidemmän käyttöajan kuin tavallinen kumivasara.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka tarjoaa korkean murtolujuuden.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puuvarressa on kaksinkertainen lakkakerros pitoalueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tätä versiota on saatavana koossa D30mm - D80mm, lekavasarana (3002.081, 3002.100) sekä kumivaihtopäällä ja "stand-up" -mallilla (3022.261).

D80mm-versio on saatavilla myös erityisen lyhyellä kahvalla (3002.082).

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa molemmilla puolilla kumiseos-vaihtopäät musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähän kuluva).
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm, myös moukarina, ja D60mm ja D 80mm kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli.
- Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3002.062, 3002.082).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet / portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030
40	115	325	325 x 115 x 40	660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."