

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi EH 3003.



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX-sarja 3003 on varustettu TPE-mid vaihtopäillä molemmiin puolin. Tämä harmaa, keskikova vaihtopää (sarja 3203) mahdollistaa iskuvoiman, joka on verrattavissa kumiseoksesta valmistettuun mustaan vaihtopäähän (sarja 3202). Erona on, että se ei värjäjä. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jossa molemmilla puolilla TPE-mid vaihtopäät (harmaa, keskikova, ei värjäjä).
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.

Käyttö

Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Kahvamalli	Kahva [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	erityisen lyhyt	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."