

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

EH 3003.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3003 on varustettu TPE-mid vaihtopäillä molemmiin puoliin. Tämä harmaa, keskikova vaihtopää (sarja 3203) mahdollistaa iskuvoiman, joka on verrattavissa kumiseoksesta valmistettuun mustaan vaihtopäähän (sarja 3202). Erona on, että se ei värjää. Valuraudasta valmistetussa holkissa on integroitu varren suojaholkki, joka tarjoaa korkean murtolujuuden.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puuvarressa on kaksinkertainen lakkakerros pitoalueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3003.082).

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa molemmilla puolilla TPE-mid vaihtopäät (harmaa, keskikova, ei värjää).
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Saatavana koossa D30mm - D80mm.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3003.082).

Käyttö

Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."