

SIMPLEX-halkaisukirves • Kapea muoto, valuteräsrunvilla ja hikkorivarrella

EH 3007.



Tuotekuvaus

Koska SIMPLEX-halkaisukirveeseen on yhdistetty halkaisukirves ja parasta ammattilaatua oleva vaihtopäävasara, se säästää paljon rahaa verrattuna siihen, että nämä työkalut hankittaisiin erikseen. KWF, metsäteknologiaa tutkiva laitos, on todennut, että kyseessä on todella laadukas työkalu. Kokonaispaino 2700 g.

Muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja hiottu ja kiillotettu terä. Muotonsa ansiosta se on ihanteellinen havupuun halkaisuun. Nahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa. Supermuovi-iskupää, D50 mm, on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Pehmeän puolen käyttö puuta kiillattaessa estää täysin lentävien metallisirpaleiden aiheuttaman vaaran. Lisäksi muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon kauemmin.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on maalattu ja ergonomisesti muotoiltu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Kaksi työkalua yhdessä: halkaisukirves ja vaihtopäävasara. Yksi kaksoistyökalu on paljon halvempi kuin työkalut erikseen hankittuina.
- Muotonsa ansiosta muottiin taottu terä on ihanteellinen havupuun halkaisuun.
- Supermuovi-iskupään D50 mm ansiosta metallisirpaleista ei ole vaaraa puuta halkaistaessa (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
- Muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon paremmin ja pitempään.
- Puutolppien lyöminen maahan hellävaraisesti.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaoholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Mukana nahkainen teränsuojus.
- Kokonaispaino 2700 g.

Käyttö

Havupuun halkaisu

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kirveenterä on muottiin taottu ja lämpökäsittely, hiottu ja kiillotettu
- Sisältää muoviholkin
- Sisältää nahkaisen viiltosuojan

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Asennus

SIMPLEX-halkaisukirveeseen saa asentaa vain supermuovivaihtopään 3207.050. Kirveenterän 3210.750 voi kiinnittää ainoastaan valuteräsrunkkoihin 3011.750!

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- SIMPLEX-halkaisukirves, kiilaurilla, valurautarungolla ja hikkorivarrella
- SIMPLEX muoviholkki, SIMPLEX-kirveen terälle
- SIMPLEX leikkuusuoja, SIMPLEX-kirveen terälle

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Sovellusesimerkki













Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."