

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / TPE-soft; valurautarunko ja hikkorivarsi EH 3012.



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3012 -vasaroissa on suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä. "Stand-up"-muotoiltu kumikomposiitti-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (sininen, pehmeä, värjäämätön) / pystyssä pysyvän "stand-up"-kumipään yhdistelmästä, joka vähentää kumartelun tarvetta ja suojelee siten selkää.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaoholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaot, kattojen asennus

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskipövä
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60		1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3255	4030618312451	–	3012.281

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."