

SIMPLEX-moukarit • TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi

EH 3012.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarjassa 3012 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / kumiseos. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta. Keskikova kumilyöntipää (sarja 3202) on erittäin kulutusta kestävä, vaimentava ja hajuneutraali, ja se kestää monta kertaa pidempään kuin tavallinen kumivasara. Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Pitkäkuituinen, erittäin kestävä hikkorivarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3205 g ja kokonaispituus 80 cm, lisäksi kumilyöntipäinen moukari ja tukijalka (3012.281).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / kumiseos (musta, keskikova, vaimentava, neutraali haju, vähän kuluva).
- Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
- Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei likaannu).
- Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettavia ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
- Saatavana halkaisijaltaan 80 mm (3205 g kokonaispaino), lisäksi kumilyöntipäinen moukari ja tukijalka (3012.281).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."