

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi EH 3012.



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX sarja 3012 on saatavana suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei liikaannu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävä) / kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä).
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, laattojen ja levyjen asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Kahvamalli	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
									
80	175	325	325 x 175 x 80	erityisen lyhyt	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	3012.082

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."